

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3216.480

Výmenník tepla vzduch-voda

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3216.480 - Výmenník tepla vzduch-voda nástenná montáž

Output category 7000 W. For use in harsh environments. With thermostat-controlled magnetic valve.



Features

Obj. č.	SK 3216.480
Prevedenie	Diely pre vedenie vody z medi/mosadze (Cu/CuZn)
Materiál	Meď/mosadz (Cu/CuZn)
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica) Tesniaci a upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon	L 35 W 10 pri 500 l/h: 7 kW
Menovité prevádzkové napätie	400 V, 3~, 50 Hz 480 V, 3~, 60 Hz
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 1,4 A Pri 60 Hz: 1,2 A
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)	1: 10 bar
Doba zapnutia	100 %
Chladiace médium	Water (see Internet for specifications)

Features

Teplota prívodnej vody	1 °C...30 °C
Prípojky vody	½" connector sleeve G ¾" external thread
Regulácia teploty	Thermostat-controlled magnetic valve
Kontrola teploty	Prístrojový interný termostat s prepínacím kontaktom, spínací prúd 16 A, rozsah nastavenia +20 °C...+60 °C (nastavenie z výroby +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt	1 °C...70 °C
Poznámka	Použite 3-pólový istič
Rozmery	Šírka: 450 mm Výška: 1.800 mm Hĺbka: 300 mm
Poznámka k obj. č.	Dodacia lehota na vyžiadanie
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 4 A
Predradené istenie	Motorový istič: 1,4...2 A
Rozsah regulácie	20 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	80 kg
Brutto hmotnosť	90 kg
Číslo colnej sadzby	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	SK výmenník tepla vzduch/voda, montáž na stenu, 7 kW, 400-480, 3~, 50/60 Hz, termostaticky riadený elektromagnetický ventil, ŠxVxH: 450 x 1800 x 300 mm

Approvals

Explanations

Declaration of conformity