


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.450

Regulátor otáček pro EC motory

State: 12.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.450 - Regulátor otáček pro EC motory Čidlo pro regulaci otáček

NTC čidlo pro regulaci otáček EC ventilátorů v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie.

Features

Obj. č.	SK 3235.450
Technické údaje	Charakteristika regulace: pevně uložená provozní hodnota na 35 °C, s lineárním rozsahem regulace od +35 °C (maximální počet otáček 100 %) do +20 °C (minimální počet otáček 10 %)
Rozsah dodávky	Externí čidlo s přívodním kabelem (délka 3 m)
Balení	1 ks
Počet otáček	100 %
Vhodný pro obj. č.	3240.500 3241.500 3243.500 3244.500 3245.XXX 3140.500 3140.510
Rozsah provozních teplot	-25 °C...80 °C
Jmenovité provozní napětí	10 V - 12 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 40
Netto hmotnost	0.2
Brutto hmotnost	0.202
Číslo celní sazby	85423190
EAN	4028177696617
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256

Features

ECLASS 8.0

27142320

Approvals

Certificates

EAC

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK