



SK 3235.450

Regulátor otáčok pre EC motory

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.450 - Regulátor otáčok pre EC motory Čidlo pre reguláciu otáčok

NTC sensor for temperature-dependent speed control of EC fans to reduce noise and save energy.

Features

Obj. č.	SK 3235.450
Technické údaje	Charakteristika regulácie: pevne uložená prevádzková hodnota na 35 °C, s lineárnym rozsahom regulácie od +35 °C (maximálny počet otáčok 100 %) do +20 °C (minimálny počet otáčok 10 %)
Rozsah dodávky	Externý snímač s prívodným káblom (dĺžka 3 m)
Balenie	1 pc(s).
Počet otáčok	100 %
Vhodný pre obj. č.	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Rozsah prevádzkových teplôt	-25 °C...80 °C
Menovité prevádzkové napätie	10 V - 12 V (DC)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 40
Netto hmotnosť	0,2 kg
Brutto hmotnosť	0,202 kg
Číslo colnej sadzby	85423190
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256

Features

ECLASS 8.0	27142320
Popis výrobku	SK regulátor otáčok EC, snímač pre reguláciu otáčok, 10-12 V (DC)

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
	Declaration of conformity UK