


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3236.124 Miniventilátor

State: 22.12.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3236.124 - Miniventilátor

Kompaktní ventilátor na stejnosměrný proud pro chlazení skříně nebo komponentů ve skříních.

## Features

Obj. č.	SK 3236.124
Rozsah dodávky	Ventilátor Upevňovací šrouby Ochrana před nebezpečným dotykem
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Jmenovitý elektrický příkon Pel	při DC: 1 W
Rozměry	Šířka: 60 mm Výška: 60 mm Hloubka: 25,4 mm
Poznámka	Elektrické připojení pomocí 2 samostatných vodičů (délka cca 300 mm)
Rozsah provozních teplot	-20 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	při DC: 20 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.11
Brutto hmotnost	0.12
Číslo celní sazby	84145915
EAN	4028177637603
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Approvals

# Approvals

---

Approvals

UR

---

Explanations

Prohlášení o shodě