

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.600

Ventilátory s filtrem TopTherm

State: 14.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.600 - Ventilátory s filtrem TopTherm EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití náradí. Množství vzduchu 20–900 m³/h, krytí standardně IP 54.



Features

Obj. číslo	SK 3237.600
Provedení	nástěnná montáž EMC
Popis výrobku	EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
Změna výrobku	Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
Ventilátor	Axiální, motor se stíněnými póly
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Při 50 Hz: 20 m ³ /h Při 60 Hz: 25 m ³ /h
Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednávací číslo)	1 x 3237060: 15/18 m ³ /h 2x 3237060: 16/20 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Features

Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,065 A Při 60 Hz: 0,07 A
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 12 W Při 60 Hz: 10 W
Rozměry	Šířka: 116,5 mm Výška: 116,5 mm
Montážní rozměry	Montážní hloubka: 16 mm Instalační hloubka: 43 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 92 mm Výška výřezu: 92 mm
Poznámka	Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54 s filtrem z netkané textilie IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3 Typ 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 2 A
Životnost ventilátoru (L10, 40 °C)	Při 50 Hz: 55.000 h Při 60 Hz: 60.000 h
Rozsah provozních teplot	-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 38 dB(A) Při 60 Hz: 43 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,42 kg
Brutto hmotnost	0,486 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Popis výrobku

SK ventilátor s filtrem TopTherm, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz,
ŠVH: 116,5 x 116,5 x 16 mm, EMC

Approvals

Approvals

CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK