

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.700

Blue e+ ventilátor s filtrem

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.700 - Blue e+ ventilátor s filtrem

Kompletní ventilátorové jednotky pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství dodávaného vzduchu v rozmezí 20 – 1 160 m³/h, stupeň krytí standardně IP 54.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | SK 3237.700 |
| Provedení | nástěnná montáž |
| Popis výrobku | Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně. |
| Výhody | Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku Montáž bez použití nářadí |
| Materiál | Plast |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky |
| Ventilátor | Axiální, motor se stíněnými póly |

Features

| | |
|--|---|
| Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie) | Při 50 Hz: 20 m ³ /h Při 60 Hz: 25 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie | Při 50 Hz: 15 m ³ /h Při 60 Hz: 18 m ³ /h |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 13 W Při 60 Hz: 11,1 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,1 A Při 60 Hz: 0,09 A |
| Rozměry | Šířka: 116,5 mm Výška: 116,5 mm Hloubka: 64,5 mm |
| Instalační hloubka | 46 mm |
| Montážní výřez | Šířka výřezu: 92 mm Výška výřezu: 92 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 54 s filtrem z netkané textilie IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě |
| Stupeň krytí NEMA | Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3, 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 2 A |
| Poznámka | U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky. |
| Rozsah provozních teplot | -15 °C...55 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -30 °C...70 °C |
| Hladina akustického tlaku | Při 50 Hz: 42 dB(A) Při 60 Hz: 47 dB(A) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,462 kg |
| Brutto hmotnost | 0,464 kg |

Features

| | |
|-------------------|---|
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | SK Blue e+ ventilátor s filtrem, 20/25 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 116,5 × 116,5 × 64,5 mm, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Prohlášení o shodě |
