


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.724

## Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 2.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.724 - Blue e+ ventilátor s filtrom

Complete fan-and-filter units for tool-free installation in surfaces. Air throughput 20 – 1,160 m<sup>3</sup>/h, protection category IP 54 as standard.



## Features

Obj. č.	SK 3237.724
Prevedenie	nástenná montáž
Výhody	Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku Montáž bez použitia náradia
Materiál	Plast
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
Ventilátor	Axial, DC motor
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	pri DC: 20 m <sup>3</sup> /h

# Features

Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie	pri DC: 15 m <sup>3</sup> /h
Menovité prevádzkové napätie	24 V (DC)
Menovitý elektrický príkon Pel	pri DC: 1,4 W
Menovitý prúd max.	pri DC: 0,06 A
Rozmery	Šírka: 116,5 mm Výška: 116,5 mm Hĺbka: 64,5 mm
Inštalčná hĺbka	46 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 92 mm Výška výrezu: 92 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 2 A
Poznámka	Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky.
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	pri DC: 42 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,21 kg
Brutto hmotnosť	0,292 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

## Features

---

ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Ventilátor s filtrom SK Blue e+, 20 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), ŠxVxH 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035

---

## Approvals

---

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity

---