

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.080

Ochranný kryt proti stříkající vodě

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.080 - Ochranný kryt proti stříkající vodě pro zvýšení stupně krytí

Zejména při použití v potravinářském průmyslu zamezuje kryt proti stříkající vodě vniknutí vlhkosti. Stupeň krytí IP 56 je dosažen ve spojení se standardním filtrem.



Features

Obj. číslo	SK 3238.080
Popis výrobku	Pro ventilátory s filtrem a výstupní mřížky. Snadné čištění díky vnějšímu silikonovému těsnění používanému v potravinářství.
Materiál	Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikon
Vhodné pro obj. č.	3238....
Rozměry	Šířka: 176 mm Výška: 245 mm Hloubka: 55 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 56 při montáži nad ventilátor s filtrem/výstupní mřížku s filtrační vložkou
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,23 kg

Features

Brutto hmotnost	1,358 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Popis výrobku	Kryt proti stříkající vodě pro SK 3237

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---