

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.208

Výstupní mřížka

State: 17.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.208 - Výstupní mřížka Standardní

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.



Features

Obj. číslo	SK 3238.208
Popis výrobku	Pro ventilaci konvekci je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
Materiál	ABS
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Výstupní mřížka Filtrační vložka z netkané textilie
Montážní výřez	Šířka výřezu: 124 mm Výška výřezu: 124 mm
Vhodné pro obj. č.	SK 3238.1xx
Rozměry	Šířka: 148,5 mm Výška: 148,5 mm Hloubka: 24 mm
Stupeň krytí NEMA	Typ 1 se skládaným filtrem Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,17 kg
Brutto hmotnost	0,18 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	SK Výstupní mřížka, standard, ŠVH: 148,5 x 148,5 x 24 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
