


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.824

Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.824 - Blue e+ ventilátor s filtrom EMC

Complete fan unit with EMC shielding for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 – 900 m³/h



Features

Obj. č.	SK 3238.824
Prevedenie	nástenná montáž EMC
Výhody	Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku Montáž bez použitia náradia
Materiál	Plast
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane EMC filtračnej vložky
Ventilátor	Axial, DC motor
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	pri DC: 53 m ³ /h

Features

Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie	pri DC: 40 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	24 V (DC)
Menovitý elektrický príkon Pel	pri DC: 5,7 W
Menovitý prúd max.	pri DC: 0,27 A
Rozmery	Šírka: 148,5 mm Výška: 148,5 mm Hĺbka: 82,5 mm
Inštalčná hĺbka	64 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 124 mm Výška výrezu: 124 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 2 A
Poznámka	Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	pri DC: 52 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,9 kg
Brutto hmotnosť	0,92 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Popis výrobku	Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EMC, 53 m ³ /h, 24 V (DC), ŠxVxH 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
---------------	---

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------