

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.600

Ventilátory s filtrem TopTherm

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.600 - Ventilátory s filtrem TopTherm EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití náradí. Množství vzduchu 20–900 m³/h, krytí standardně IP 54.



Features

| | |
|--|---|
| Obj. číslo | SK 3239.600 |
| Provedení | nástěnná montáž EMC |
| Popis výrobku | EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3. |
| Změna výrobku | Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost. |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky |
| Ventilátor | Axiální, motor se stíněnými póly |
| Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu) | Při 50 Hz: 100 m ³ /h Při 60 Hz: 115 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednávací číslo) | 1 x 3239060: 74/87 m ³ /h 2 x 3239060: 84/98 m ³ /h |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

Features

| | |
|--------------------------------------|---|
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,12 A Při 60 Hz: 0,09 A |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 15 W Při 60 Hz: 14 W |
| Rozměry | Šířka: 204 mm Výška: 204 mm |
| Montážní rozměry | Montážní hloubka: 24 mm Instalační hloubka: 90 mm |
| Montážní výřez | Šířka výřezu: 177 mm Výška výřezu: 177 mm |
| Poznámka | Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů. |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 54 s filtrem z netkané textilie IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě |
| Stupeň krytí NEMA | Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 2 A |
| Životnost ventilátoru (L10, 40 °C) | Při 50 Hz: 68.200 h Při 60 Hz: 68.200 h |
| Rozsah provozních teplot | -15 °C...55 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -30 °C...70 °C |
| Hladina akustického tlaku | Při 50 Hz: 46 dB(A) Při 60 Hz: 49 dB(A) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 1,1 kg |
| Brutto hmotnost | 1,237 kg |
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |

Features

| | |
|---------------|---|
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | SK Ventilátor s filtrem TopTherm, 100/115 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 204x204x24 mm, EMC |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
