


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.624

Ventilátory s filtrem TopTherm

State: 5.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.624 - Ventilátory s filtrem TopTherm EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20–900 m³/h, krytí standardně IP 54.



Features

Obj. číslo	SK 3239.624
Provedení	nástěnná montáž EMC
Popis výrobku	EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
Změna výrobku	Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
Ventilátor	Axiální, stejnosměrný motor
Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednávací číslo)	1 x 3239060: 74 m ³ /h 2 x 3239060: 84 m ³ /h
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie) DC	100 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)

Features

Jmenovitý proud max.	při DC: 0,24 A
Jmenovitý elektrický příkon Pel	při DC: 5,7 W
Rozměry	Šířka: 204 mm Výška: 204 mm
Montážní rozměry	Montážní hloubka: 24 mm Instalační hloubka: 90 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 177 mm Výška výřezu: 177 mm
Poznámka	Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54 s filtrem z netkané textilie IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě Typ 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 2 A
Životnost	95 500 h
Rozsah provozních teplot	-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	při DC: 46 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,1 kg
Brutto hmotnost	1,24 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Ventilátor s filtrem TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), ŠVH: 204 × 204 × 24 mm, EMC

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě