

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.724

Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.724 - Blue e+ ventilátor s filtrom

Complete fan-and-filter units for tool-free installation in surfaces. Air throughput 20 – 1,160 m³/h, protection category IP 54 as standard.



Features

Obj. č.	SK 3239.724
Prevedenie	nástenná montáž
Výhody	<p>Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní</p> <p>Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke</p> <p>Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom</p> <p>Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku</p> <p>Montáž bez použitia náradia</p>
Materiál	Plast
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor	Axial, DC motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)	pri DC: 110 m ³ /h

Features

Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane skladaného filtra	pri DC: 92 m ³ /h
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	pri DC: 100 m ³ /h
Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie	pri DC: 75 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	24 V (DC)
Menovitý elektrický príkon Pel	pri DC: 5,7 W
Menovitý prúd max.	pri DC: 0,27 A
Rozmery	Šírka: 204 mm Výška: 204 mm Hĺbka: 105 mm
Inštalčná hĺbka	84 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 177 mm Výška výrezu: 177 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter IP 55 with pleated filter and absorber mat IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 2 A
Poznámka	Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky.
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	pri DC: 51 dB(A)

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,78 kg
Brutto hmotnosť	0,989 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Ventilátor s filtrom SK Blue e+, 110 m ³ /h, 24 V (DC), ŠxVxH 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity