

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.810

Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.810 - Blue e+ ventilátor s filtrom EMC

Complete fan unit with EMC shielding for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 – 900 m³/h



Features

Obj. č.	SK 3239.810
Prevedenie	nástenná montáž EMC
Výhody	Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku Montáž bez použitia náradia
Materiál	Plast
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane EMC filtračnej vložky
Ventilátor	Axial, shaded pole motor
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	Pri 50 Hz: 100 m ³ /h Pri 60 Hz: 115 m ³ /h

Features

Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie	Pri 50 Hz: 75 m ³ /h Pri 60 Hz: 86 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 15,4 W Pri 60 Hz: 15,8 W
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,2 A Pri 60 Hz: 0,21 A
Rozmery	Šírka: 204 mm Výška: 204 mm Hĺbka: 105 mm
Inštalčná hĺbka	84 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 177 mm Výška výrezu: 177 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 2 A
Poznámka	Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 51 dB(A) Pri 60 Hz: 54 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1 kg
Brutto hmotnosť	1,235 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320

Features

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EMC, 100/115 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity