


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.080

Ochranný kryt proti stříkající vodě

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.080 - Ochranný kryt proti stříkající vodě pro zvýšení stupně krytí

Zejména při použití v potravinářském průmyslu zamezuje kryt proti stříkající vodě vniknutí vlhkosti. Stupeň krytí IP 56 je dosažen ve spojení se standardním filtrem.



Features

Obj. číslo	SK 3240.080
Popis výrobku	Pro ventilátory s filtrem a výstupní mřížky. Snadné čištění díky vnějšímu silikonovému těsnění používanému v potravinářství.
Materiál	Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikon
Vhodné pro obj. č.	3240.... 3241....
Rozměry	Šířka: 282 mm Výška: 390 mm Hloubka: 85 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 56 při montáži nad ventilátor s filtrem/výstupní mřížku s filtrační vložkou
Balení	1 ks

Features

Netto hmotnost	2,5 kg
Brutto hmotnost	2,887 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Popis výrobku	Kryt proti stříkající vodě pro SK3240/40

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---