


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.810

Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 9.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.810 - Blue e+ ventilátor s filtrom EMC

Complete fan unit with EMC shielding for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 – 900 m³/h



Features

| | |
|---|--|
| Obj. č. | SK 3240.810 |
| Prevedenie | nástenná montáž EMC |
| Výhody | Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku Montáž bez použitia náradia |
| Materiál | Plast |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane EMC filtračnej vložky |
| Ventilátor | Diagonal, shaded pole motor |
| Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie) | Pri 50 Hz: 175 m ³ /h Pri 60 Hz: 157 m ³ /h |

Features

| | |
|--|---|
| Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie | Pri 50 Hz: 130 m ³ /h Pri 60 Hz: 112 m ³ /h |
| Menovité prevádzkové napätie | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Menovitý elektrický príkon Pel | Pri 50 Hz: 35,5 W Pri 60 Hz: 38,2 W |
| Menovitý prúd max. | Pri 50 Hz: 0,41 A Pri 60 Hz: 0,42 A |
| Rozmery | Šírka: 255 mm Výška: 255 mm Hĺbka: 129 mm |
| Inštalčná hĺbka | 108 mm |
| Montážny výrez | Šírka výrezu: 224 mm Výška výrezu: 224 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood |
| Stupeň krytia NEMA | Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood |
| Predradené istenie | Istič/tavná poistka: 4 A |
| Poznámka | Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov. |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -30 °C...55 °C |
| Rozsah skladovacích teplôt | -30 °C...70 °C |
| Hladina akustického tlaku | Pri 50 Hz: 48 dB(A) Pri 60 Hz: 45 dB(A) |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 1,82 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,82 kg |
| Číslo colnej sadzby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |

Features

| | |
|---------------|---|
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EMC, 175/157 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity |