


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.740

Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.740 - Blue e+ ventilátor s filtrom

Complete fan-and-filter units for tool-free installation in surfaces. Air throughput 20 – 1,160 m³/h, protection category IP 54 as standard.



Features

Obj. č.	SK 3244.740
Prevedenie	nástenná montáž
Výhody	<p>Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní</p> <p>Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke</p> <p>Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom</p> <p>Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku</p> <p>Montáž bez použitia náradia</p>
Materiál	Plast
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor	Diagonal, three-phase motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúde (so skladanými filtrom)	Pri 50 Hz: 867 m ³ /h Pri 60 Hz: 910 m ³ /h

Features

Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane skladaného filtra	Pri 50 Hz: 720 m ³ /h Pri 60 Hz: 745 m ³ /h
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	Pri 50 Hz: 700 m ³ /h Pri 60 Hz: 770 m ³ /h
Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie	Pri 50 Hz: 537 m ³ /h Pri 60 Hz: 587 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 116,9 W Pri 60 Hz: 165,6 W
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,22 A Pri 60 Hz: 0,28 A
Rozmery	Šírka: 323 mm Výška: 323 mm Hĺbka: 156 mm
Inštalčná hĺbka	136 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 292 mm Výška výrezu: 292 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter IP 55 with pleated filter and absorber mat IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Poznámka	Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky.
Rozsah prevádzkových teplôt	-30 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-30 °C...70 °C

Features

Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 64 dB(A) Pri 60 Hz: 66 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,6 kg
Brutto hmotnosť	4,82 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Ventilátor s filtrom SK Blue e+, 867/910 m ³ /h, 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity