

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3248.000

Výměníky tepla vzduch-vzduch

State: 19.9.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3248.000 - Výměníky tepla vzduch-vzduch střešní montáž

Kompletní jednotka výměníku tepla pro montáž na střechu připravená k okamžitému připojení, bez regulace.

Features

Obj. č.	SK 3248.000
Provedení	střešní montáž
Barva	Kryt: RAL 7035 Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití Připojení ventilátorů zajišťují 2 ks třížilových přívodních kabelů zakončených dutinkami Vrtací šablona Upevňovací materiál
Měrný tepelný výkon	66 W/K
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh při 50 Hz: 965 m ³ /h Vnitřní okruh při 50 Hz: 965 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	na každý ventilátor při 50 Hz: 0,32 A na každý ventilátor při 60 Hz: 0,4 A
Způsob (elektrického) připojení	Přívodní kabel
Rozměry	Šířka: 595 mm Výška: 362 mm Hloubka: 440 mm
Poznámka	Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříni doporučujeme regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně, digitální displej a regulátor vnitřní teploty rozváděčové skříně nebo regulátor otáček.
Počet ventilátorů	2
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A

Features

Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	Vnitřní okruh IP 54 Vnější okruh IP 34
Balení	1 ks
Netto hmotnost	25
Brutto hmotnost	27
Číslo celní sazby	84158300
EAN	4028177039247
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---------------------------------------------