

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3248.000

Výmenníky tepla vzduch-vzduch

State: 25.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3248.000 - Výmenníky tepla vzduch-vzduch strešná montáž

Complete roof-mounted heat exchanger unit ready for connection, without control

Features

Obj. č.	SK 3248.000
Prevedenie	strešná montáž
Farba	Kryt: RAL 7035 Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie Pripojenie ventilátorov zaisťujú 2 ks trojžilových prívodných káblov zakončených dutinkami Vrtacia šablóna Upevňovací materiál
Merný tepelný výkon	66 W/K
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)	Vonkajší okruh pri 50 Hz: 965 m ³ /h Vnútorný okruh pri 50 Hz: 965 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.	na každý ventilátor pri 50 Hz: 0,32 A na každý ventilátor pri 60 Hz: 0,4 A
Spôsob (elektrického) pripojenia	Connection cable
Rozmery	Šírka: 595 mm Výška: 362 mm Hĺbka: 440 mm
Poznámka	Pre presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini odporúčame regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine, digitálny displej a regulátor vnútornej teploty rozvádzačovej skrine alebo regulátor otáčok.
Počet ventilátorov	2
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 4 A

Features

Rozsah prevádzkových teplôt	-5 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	Internal circuit IP 54 External circuit IP 34
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	25 kg
Brutto hmotnosť	27 kg
Číslo colnej sadzby	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Popis výrobku	SK systém priameho chladenia vzduchom (DAC), strešná montáž, 48 V DC, ŠxVxH: 875 x 125 x 313 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---