



SK 3301.390 - Prepážka vertikálna pre TS IT

To block the airflow on the left and right of the 482.6 mm (19") level, for enclosure height 2000 mm.

Features

Obj. č.	SK 3301.390
Prevedenie	Z jednej strany samolepiaci
Materiál	PU ľahčená pena Spomaľujúce horenie podľa normy UL 94 (HF1)
Farba	Antracitová
Utesnenie medzi	Side panel and 482.6 mm (19") level
Rozmery	Šírka: 184 mm Výška: 1.910 mm Hĺbka: 84 mm
Vhodné pre	Šírka: 800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,818 kg
Brutto hmotnosť	0,918 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	SK vertikálna prepážka, medzi bočnicou/LCP a 19" rovinou, ŠxVxH 184x1910x84 mm, PU pena, jednostranne samolepiaca