

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3302.310**

**Nástenné chladiace jednotky  
TopTherm Blue e**

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.310 - Nástenné chladiace jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in the output categories 300 W to 4000 W and with integral electrical condensate evaporator (from 1000 W). Available in the special formats "horizontal" and "flat".



## Features

Obj. č.	SK 3302.310
Prevedenie	nástenná montáž Pričný formát
Výhody	Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica) Výtacia šablóna Upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511	Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Menovité prevádzkové napätie	115 V, 1~, 60 Hz
Menovitý prúd max.	Pri 60 Hz: 4 A
Rozbehový prúd (max.)	Pri 60 Hz: 12 A

# Features

Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)	Vonkajší okruh: 300 m <sup>3</sup> /h Vnútorň okruh: 300 m <sup>3</sup> /h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Prevedenie	wall-mounted
Špeciálny tvar	Horizontal
Rozmery	Šírka: 525 mm Výška: 340 mm Hĺbka: 153 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Chladiace médium/chladivo	Chladivo: R-513A Množstvo: 0,18 kg Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631 Ekvivalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,11 t
Regulácia teploty	Basic controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt	10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie	30 °C...55 °C
Menovitý elektrický príkon Pel	Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,32 kW Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)	25 bar
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	15,2 kg
Brutto hmotnosť	16 kg
Číslo colnej sadzby	84158200
ETIM 9	EC000855

# Features

---

ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	SK chladiace jednotky TopTherm, montáž na stenu, formát na šírku, 0,32 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 525 x 340 x 153 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaration of conformity UK