


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.510

# Nástenné chladiace jednotky TopTherm Blue e

State: 13.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.510 - Nástenné chladiace jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in the output categories 300 W to 4000 W and with integral electrical condensate evaporator (from 1000 W). Available in the special formats "horizontal" and "flat".



## Features

|  |  |
|--|--|
| Obj. č.  | SK 3303.510  |
| Prevedenie                                       | nástenná montáž  |
| Výhody   | Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W                                      |
| Materiál   | Oceľový plech  |
| Farba  | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky                                   | Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano<br>Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)<br>Výtacia šablóna<br>Upevňovací materiál |
| Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511 | Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 0,6 kW<br>Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,35 kW  |
| Menovité prevádzkové napätie                     | 115 V, 1~, 60 Hz   |
| Menovitý prúd max.                               | Pri 60 Hz: 5,7 A   |
| Rozbehový prúd (max.)                            | Pri 60 Hz: 11,5 A  |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)           | Vonkajší okruh: 345 m <sup>3</sup> /h<br>Vnútorý okruh: 280 m <sup>3</sup> /h  |
| Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36   |
| Prevedenie   | wall-mounted   |
| Rozmery  | Šírka: 280 mm<br>Výška: 550 mm<br>Hĺbka: 210 mm  |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529                   | External circuit IP 34<br>Internal circuit IP 54   |
| Protection category NEMA                                 | UL Type 12   |
| Chladiace médium/chladivo                                | Chladivo: R-513A<br>Množstvo: 0,19 kg<br>Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631<br>Ekvivalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,12 t |
| Regulácia teploty  | e-Comfort controller (factory setting +35 °C)  |
| Rozsah prevádzkových teplôt                              | 10 °C...55 °C  |
| Operating temperature max @60 Hz                         | 54 °C  |
| Rozsah skladovacích teplôt                               | -40 °C...70 °C   |
| Rozsah regulácie   | 20 °C...54 °C  |
| Menovitý elektrický príkon Pel                           | Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,44 kW<br>Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,5 kW  |
| Prípustný prevádzkový tlak (p max.)                      | 28 bar   |
| Predradené istenie                                       | Istič/tavná poistka: 10 A  |
| Balenie  | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť   | 16,15 kg   |
| Brutto hmotnosť  | 18,6 kg  |
| Číslo colnej sadzby                                      | 84158200   |
| ETIM 9   | EC000855   |

## Features

---

|               |   |
|---------------|---|
| ETIM 8        | EC000855  |
| ECLASS 8.0    | 27180704  |
| Popis výrobku | SK chladiace jednotky Blue e, nástenné, 0,66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 280 x 550 x 210 mm |

## Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized)  |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Declaration of conformity UK |