

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.100

Nástenné chladiace jednotky

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.100 - Nástenné chladiace jednotky so základným regulátorom

Wall-mounted cooling units in power categories 500 W to 4000 W with Basic controller integrated as standard, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation.

Features

Obj. č.	SK 3304.100
Materiál	Oceľový plech
Rozsah dodávky	Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie Vŕtacia šablóna Upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511	Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1.000 W Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1.060 W Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 790 W Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 840 W
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 5,4 A Pri 60 Hz: 5 A
Rozbehový prúd (max.)	Pri 50 Hz: 12 A Pri 60 Hz: 14 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)	Vonkajší okruh: 900 m ³ /h Vnútorný okruh: 600 m ³ /h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2
Prevedenie	wall-mounted
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 950 mm Hĺbka: 260 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54

Features

Chladiace médium/chladivo	Chladivo: R134a Množstvo: 0,325 kg
Regulácia teploty	Basic controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt	20 °C...55 °C
Rozsah regulácie	30 °C...55 °C
Menovitý elektrický príkon Pel	Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 825 W Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 775 W Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 875 W Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 835 W
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	35 kg
Brutto hmotnosť	38 kg
Číslo colnej sadzby	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK