

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3307.740

Modulární chladičí dveře: chladičí modul Blue e

State: 21.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3307.740 - Modulární chladicí dveře: chladicí modul Blue e Celkový chladicí výkon 1,50 - 2,50 kW

Klimatizační moduly pro chladicí dveře. Chladicí výkon od 1 500 do 2 500 W.



Features

Obj. číslo	SK 3307.740
Popis výrobku	Všechny chladicí moduly lze individuálně kombinovat s jakýmkoli chladicími dveřmi. Chladicí moduly jsou vybavené energeticky účinnou technologií Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Chladicí modul připravený k montáži do chladicích dveří Integrované elektrické odpařování kondenzátu Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací přípojovací svorkovnice)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 2,5 A Při 60 Hz: 2,7 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 8,5 A Při 60 Hz: 9,2 A

Features

Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L35	0,92 kW/1,13 kW
Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L50	1,05 kW/1,25 kW
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Při 60 Hz	2,7 A
Poznámka	Pro efektivní provoz je nutný podstavec s výškou 100 nebo 200 mm
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 1.100 m ³ /h Vnitřní okruh: 600 m ³ /h
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R-513A Množství: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Ekvivalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,44 t
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)	28 bar
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,65 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,03 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Balení	1 ks
Netto hmotnost	60 kg
Brutto hmotnost	66 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

Features

Popis výrobku

SK Modulární chladicí dveře, chladicí modul Blue e, 1,60/1,65 kW,
400-460 V, 3~, 50/60 Hz

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů