


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3310.740

# Modulární chladičí dveře: chladičí modul Blue e

State: 6.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3310.740 - Modulární chladicí dveře: chladicí modul Blue e Celkový chladicí výkon 1,50 - 2,50 kW

Klimatizační moduly pro chladicí dveře. Chladicí výkon od 1 500 do 2 500 W.



## Features

Obj. číslo	SK 3310.740
Popis výrobku	Všechny chladicí moduly lze individuálně kombinovat s jakýmkoli chladicími dveřmi. Chladicí moduly jsou vybavené energeticky účinnou technologií Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Chladicí modul připravený k montáži do chladicích dveří Integrované elektrické odpařování kondenzátu Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací přípojovací svorkovnice)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 3,5 A Při 60 Hz: 3,7 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 13 A Při 60 Hz: 14 A

# Features

Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L35	1,41 kW/1,82 kW
Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L50	1,54 kW/2,08 kW
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Při 60 Hz	3,7 A
Poznámka	Pro efektivní provoz je nutný podstavec s výškou 100 nebo 200 mm
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 1.100 m <sup>3</sup> /h Vnitřní okruh: 1.100 m <sup>3</sup> /h
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R-513A Množství: 1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Ekvivalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,63 t
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,91 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,51
Rozsah provozních teplot	10 °C...54 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)	30 bar
Rozsah regulace	20 °C...53 °C
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,7 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,76 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,9 kW
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Balení	1 ks
Netto hmotnost	73 kg
Brutto hmotnost	77 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

# Features

---

Popis výrobku

SK Modulární chladicí dveře, chladicí modul Blue e, 2,7/2,75 kW,  
400-460 V, 3~, 50/60 Hz

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů