


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.010 Ventilátorový modul

State: 20.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.010 - Ventilátorový modul pro LCP Rack/Inline CW

Zvýšení chladicího výkonu. Navíc lze dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon.



Features

Obj. číslo	SK 3311.010
Popis výrobku	Pro zvýšení chladicího výkonu lze do LCP dodatečně namontovat přídatné ventilátorové moduly. Dodatečnou integrací lze rovněž dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon LCP.
Výhody	Lze připojit během provozu Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
Popis funkce	Při montáži modulů ventilátorů do LCP se zvýší aerodynamický výkon a tím i chladicí výkon příslušné varianty. Při dostatečném chladicím výkonu lze dodatečně namontované moduly ventilátorů využít k zajištění redundance. Díky dodatečné instalaci ventilátorů nad rámec potřebného množství vzduchu lze snížit elektrický příkon, protože ventilátory pracují s nižším počtem otáček. Rovněž se výrazně redukuje hladina hluku přístroje.
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka EC ventilátor Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Včetně upevňovacího materiálu

Features

Poznámka	Sériové dodání LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) s ventilátorovým modulem. Pro dosažení max. chladicího výkonu 30 kW musí zákazník/servis namontovat dva přídatné ventilátorové moduly. Sériové dodání LCP LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) se čtyřmi ventilátorovými moduly. Pro dosažení max. chladicího výkonu 55 kW musí zákazník/servis namontovat dva přídatné ventilátorové moduly.
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8,078 kg
Brutto hmotnost	8,503 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Ventilátorový modul pro LCP CW/DX

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------