


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.363

Kondenzátorová jednotka

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.363 - Kondenzátorová jednotka pro LCP DX

Jednotky kondenzátoru jsou nezbytné pro provoz LCP. V závislosti na provedení mají jednotky externí kondenzátor a ventilátor, nebo navíc systém volného chlazení. Varianta se systémem volného chlazení je potřebná pro kombinovanou variantu LCP DX/FC. Jednotky jsou vhodné pro střešní a nástěnnou montáž.

Features

| | |
|--|--|
| Obj. číslo | SK 3311.363 |
| Provedení | Kondenzátor |
| Popis výrobku | Kondenzační jednotka je nutná k provozu LCP na bázi přímého odparu a obsahuje externí kondenzátor a dva ventilátory s regulací otáček pomocí tlaku v chladicím okruhu. |
| Materiál | Ocelový plech, s nástřikem |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva, pozinkované |
| Barva | RAL 9003 |
| Rozsah dodávky | Základní jednotka Včetně montážního materiálu |
| Max. chladicí výkon | 20 kW |
| Regulace teploty | Ventilátor s regulovanými otáčkami |
| Chladicí médium/chladivo | Chladivo: R410A Chladicí médium: - |
| Rozměry | Šířka: 2.282 mm Výška: 480 mm Hloubka: 508 mm |
| Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů | 3 |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 65 kg |
| Brutto hmotnost | 113 kg |

Features

| | |
|-------------------|--|
| Číslo celní sazby | 84189910 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Popis výrobku | Vzduchem chlazený kondenzátor pro LCP rack/Inline DX, 20 kW, pro střešní/nástěnnou montáž, napájení: 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 2282x510x480 mm, RAL 9003 |