

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.120

Káblová ranžirovacia skriňa

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.120 - Káblová ranžirovacia skriňa pre TS IT

For laying, securing and storing cables or as an empty enclosure with uneven LCP installations.

Features

Obj. č.	TS 3313.120
Výhody	Optimálne uchovávanie káblových rezerv a štruktúrovaného káblového manažmentu
Oblasti použitia	Ako káblové ranžirovacie pole medzi plne osadené dátové a serverové skrine Ako prázdne pole pre symetrické vyrovnanie studenej/teplej uličky pri rozdielnom počte LCP v dvoch radoch Ako rezerva/miesto pre jednoduchú dodatočnú inštaláciu LCP
Materiál	Oceľový plech Hliník
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Skriňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rám skrine s prednými a zadnými dverami Hliníkové dvere vpredu, uzavreté čiernou dizajnovou clonou, 180 ° pánty Dvere z oceľového plechu vzadu, plné, 180 ° pánty Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E 2 strešné/podlahové plechy, s výrezmi na zavedenie káblov s kefovými lištami 3-systémová chassis TS, namontovaná vždy vľavo a vpravo Radové tesnenie
Rozmery	Šírka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 1.200 mm

Features

Poznámka	Pre inštaláciu na začiatku/konci radu skríň je nutná bočnica
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	97 kg
Brutto hmotnosť	100 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	TS Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---