


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

Připojovací hadice

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Připojovací hadice

Pružná připojovací hadice s možností zkrácení, včetně převlečné matice na obou stranách pro připojení LCP/LCU k pevnému potrubí.

Features

Obj. číslo	SK 3313.614
Provedení	Chlazení serverové skříně CW
Popis výrobku	Díky sadě pro připojení vody je realizováno snadné připojení LCU CW ke stacionárnímu potrubí. Hadice mají na jedné straně ohyb 90° a na druhé straně objímku, která umožňuje zkrácení hadic.
Materiál	NBR (uvnitř) s ocelovou spirálou a textilní vložkou
Délka	2,5 m
Přípojky vody	G ¾" vnitřní závit
Rozsah provozních teplot	-30 °C...70 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)	10 bar
Balení	2 ks
Netto hmotnost	5,08 kg
Brutto hmotnost	5,485 kg
Číslo celní sazby	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	SK připojovací hadice, pro LCU CW 3313.610, délka 2500 mm