


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.700

Filtrační vložka z netkané textilie

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.700 - Filtrační vložka z netkané textilie

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Features

| | |
|--------------------|--|
| Obj. číslo | SK 3321.700 |
| Provedení | pro ventilátory s filtrem |
| Popis výrobku | Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm. |
| Materiál | Chemická vlákna |
| Poznámka | Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal. |
| Vhodné pro obj. č. | 3237.2xx/3237.1xx |
| Rozměry | Šířka: 89 mm Výška: 89 mm Hloubka: 10 mm |
| Třída filtru | dle ČSN EN 779: G2 dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Balení | 5 ks |
| Netto hmotnost | 0,005 kg |
| Brutto hmotnost | 0,007 kg |
| Číslo celní sazby | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Popis výrobku | Náhradní filtr G2, pro SK 3237.xxx, 5 ks |