


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.700

Filtrační vložka z netkané textilie

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.700 - Filtrační vložka z netkané textilie

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Features

Obj. číslo	SK 3321.700
Provedení	pro ventilátory s filtrem
Popis výrobku	Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál	Chemická vlákna
Poznámka	Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
Vhodné pro obj. č.	3237.2xx/3237.1xx
Rozměry	Šířka: 89 mm Výška: 89 mm Hloubka: 10 mm
Třída filtru	dle ČSN EN 779: G2 dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,005 kg
Brutto hmotnost	0,007 kg
Číslo celní sazby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	Náhradní filtr G2, pro SK 3237.xxx, 5 ks