

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3322.720 Skladany filter

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3322.720 - Skladaný filter pre ventilátory s filtrom, chladiace jednotky a chillery

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.



## Features

Obj. č.	SK 3322.720
Prevedenie	pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky
Materiál	PET
Farba	biela
Poznámka	Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
Vhodný pre obj. č.	3238.xxx
Rozmery	Šírka: 114 mm Výška: 114 mm Hĺbka: 14 mm
Trieda filtra	podľa STN EN 779: G4 podľa STN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
Poznámka k obj. č.	Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Balenie	5 pc(s).

## Features

---

Netto hmotnosť	0,095 kg
Brutto hmotnosť	0,1 kg
Číslo colnej sadzby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	SK skladaný filter IP54, pre filtroventilátor/výstupná mriežka 3238.xxx, ŠxVxH 114x114x14 mm

## Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------