

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3328.610**

**Nástěnné chladičí jednotky  
TopTherm Blue e**

State: 6.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3328.610 - Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.



## Features

Obj. číslo	SK 3328.610
Provedení	nástěnná montáž
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Barva	RAL 9007
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) Vrtací šablona Upevňovací materiál Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,44 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Jmenovité provozní napětí	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Features

Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 13,4 A Při 60 Hz: 14,8 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 27 A Při 60 Hz: 27 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 640 m <sup>3</sup> /h Vnitřní okruh: 550 m <sup>3</sup> /h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 1.580 mm Hloubka: 295 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Ekvivalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 1,36 t
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C...70 °C
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,04 kW Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)	28 bar
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Předřazené jištění	Motorový spouštěč: 18...25 A
Balení	1 ks

# Features

---

Netto hmotnost	73 kg
Brutto hmotnost	73 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	SK chladicí jednotka Blue e, nástěnná montáž, 2,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, z nerezové oceli, ŠVH: 400 × 1580 × 295 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	FCC Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě – regulace F-plynů Prohlášení o shodě UK