

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3340.230

# Zásuvné a tlačné ventilátory pre 482,6 mm (19")

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3340.230 - Zásuvné a tlačné ventilátory pre 482,6 mm (19") Množstvo vzduchu 320–480 m<sup>3</sup>/h

Rack-mounted fan for direct installation in the 482.6 mm (19") level. Installation allows air to circulate permanently inside the enclosure, thus preventing the formation of hot spots.

## Features

Obj. č.	SK 3340.230
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie pripravené na okamžité pripojenie a použitie Vrátane svorkovnice a upevňovacieho materiálu
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)	320 m <sup>3</sup> /h
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,24 A Pri 60 Hz: 0,22 A
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 6 A
Rozmery	Šírka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hĺbka: 200 mm
Osová vzdialenosť ventilátorov	85 mm
Počet ventilátorov	2
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 51 dB(A)
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C...55 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,04 kg
Brutto hmotnosť	2,2 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320

## Features

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK zásuvný ventilátor, pre 482,6 mm (19"), 320 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 482,6 x 44 x 200 mm

---

## Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Declaration of conformity

---