

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3352.115

# Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19")

State: 2.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.115 - Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19") Množství vzduchu 320–480 m<sup>3</sup>/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. Snadná údržba ventilátorů díky vodicímu rámečku.

## Features

Obj. číslo	SK 3352.115
Popis výrobku	Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
Výhody	Snadná údržba a výměna ventilátorů díky vodicímu rámečku
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	480 m <sup>3</sup> /h
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Jmenovité provozní napětí	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,69 A Při 60 Hz: 0,69 A
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hloubka: 200 mm
Osová vzdálenost ventilátorů	105 mm
Počet ventilátorů	3
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 52 dB(A)
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C

# Features

---

Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,5 kg
Brutto hmotnost	2,8 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Rackový ventilátor Vario pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 480 m <sup>3</sup> /h, 110 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------