

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.110

Nástěnné chladič jednotky

State: 21.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.110 - Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Features

Obj. č.	SK 3366.110
Materiál	Ocelový plech
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1.500 W Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1.500 W Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1.050 W Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Jmenovité provozní napětí	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 14,3 A Při 60 Hz: 14,7 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 43 A Při 60 Hz: 47 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 910 m³/h Vnitřní okruh: 860 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 435 mm Výška: 1.590 mm Hloubka: 205 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54

Features

Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0,7 kg
Regulace teploty	Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Rozsah regulace	30 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.075 W Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.200 W Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1.265 W Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 20 A
Balení	1 ks
Netto hmotnost	68.4
Brutto hmotnost	72
EAN	4028177429680
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	EAC
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK