

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.910

Výmenník tepla vzduch-voda

State: 12.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.910 - Výmenník tepla vzduch-voda Štandard

Daimler Powertrain

All water-carrying parts made from stainless steel 1.4571. As per the Daimler AG specifications, without magnetic valve and without non-return valve. Temperature control and monitoring via Comfort controller.

Features

Obj. č.	SK 3373.910
Prevedenie	Diely na vedenie vody z nerezovej ocele (1.4571)
Technické údaje	Prípojky vody prostredníctvom 1/2" hadicovej koncovky alebo alternatívne G 3/8" vonkajší závit Kontakty pre rozhrania X2 a X3 sú rovnako ako pri štandardnej verzii namontované na zadnej strane zariadenia a sú prístupné montážnym výrezom zvnútra rozvádzačovej skrine
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Výmenníky tepla Víťacia šablóna Tesniaci a upevňovací materiál Bez elektromagnetického ventilu, namiesto toho použitie spojovacieho relé, ktoré pri dosiahnutí požadovanej hodnoty spína bežnapätový kontakt bez spätného ventilu Vrátane 2. typového štítku, umiestneného na dobre viditeľnom mieste vo vnútri zariadenia Napájanie a ovládacie káble (kontakt oznamujúci poruchu / dverný koncový vypínač) sú oddelene vyvedené pomocou dvoch metrických priechodiek z dna skrine (blízko prípojok vody) dole (dĺžka kábla 3 m).
Celkový chladiaci výkon	L 40 W 10 pri 400 l/h: 1.800 W L 40 W 20 pri 400 l/h: 1.200 W L 40 W 30 pri 400 l/h: 600 W L 40 W 35 pri 400 l/h: 300 W

Features

Prípustný prevádzkový tlak (p max.)	1: 10 bar
Chladiace médium	Water (see Internet for specifications)
Regulácia teploty	Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt	1 °C...70 °C
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 950 mm Hĺbka: 145 mm
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 4 A
Rozsah regulácie	20 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	19,19 kg
Brutto hmotnosť	20,2 kg
Číslo colnej sadzby	84158300