


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.514

Výmenník tepla vzduch-voda

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.514 - Výmenník tepla vzduch-voda nástenná montáž

Output classes 375 – 5,000 W. For use in tough environments. Convenient mounting options and flexible water connection options. External mounting or full internal mounting possible.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obj. č. | SK 3375.514 |
| Prevedenie | nástenná montáž Diely na vedenie vody z nerezovej ocele (1.4571) |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie Vŕtacia šablóna Tesniaci a upevňovací materiál |
| Celkový chladiaci výkon | L 35 W 10 pri 400 l/h: 4,5 kW |
| Menovité prevádzkové napätie | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC) |
| Menovitý elektrický príkon Pel | Pri 50 Hz: 178 W Pri 60 Hz: 232 W |
| Menovitý prúd max. | Pri 50 Hz: 2,25 A Pri 60 Hz: 2,25 A |
| Prípustný prevádzkový tlak (p max.) | 1: 10 bar |
| Doba zapnutia | 100 % |
| Chladiace médium | Water (see Internet for specifications) |
| Teplota prívodnej vody | 1 °C...30 °C |
| Prípojky vody | ½" connector sleeve G ¾" external thread |
| Regulácia teploty | e-Comfort controller (factory setting +35 °C) |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 1 °C...70 °C |

Features

| | |
|--|---|
| Poznámka | Integrovaný spätný ventil pri prevedení s regulátorom e-Comfort |
| Rozmery | Šírka: 450 mm Výška: 1.400 mm Hĺbka: 220 mm |
| Poznámka k obj. č. | Dodacia lehota na vyžiadanie |
| Rozsah regulácie | 20 °C...55 °C |
| Predradené istenie | Motorový spúšťač: 3,5...5 A |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 45 kg |
| Brutto hmotnosť | 48 kg |
| Číslo colnej sadzby | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Popis výrobku | SK výmenník tepla vzduch/voda, montáž na stenu, 4,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, elektronický regulátor e-Comfort, časti vedúce vodu: V4A, ŠxVxH: 450 x 1400 x 220 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity |