

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010

Držáky pojistek s jezdcovým upevněním

State: 7.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.010 - Držáky pojistek s jezdcovým upevněním

3-pólové, pro rozteč přípojníc 60 mm

Features

Obj. číslo	SV 3418.010
Materiál	Držák pojistek s jezdcovým upevněním: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Poznámka	Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Pojistkové vložky	D 02-E 18 (dutinková vymežovací vložka)
Jmenovité izolační napětí U_i	690 V
Jmenovitý proud max.	63 A
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~
Poznámka	Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Rozměry	Šířka: 27 mm Výška: 209 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 25 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)	400 V (DC)
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)	400 V (DC)

Features

Průřez kulatého vodiče	1,5 - 25 mm ²
Balení	10 ks
Netto hmotnost	1,69 kg
Brutto hmotnost	1,78 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,018
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Popis výrobku	Držák pojistek D02-E18 na přípojnice

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	Prohlášení o shodě