



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3427.010

# Držiaky poistiek s jazdcovým upevnením

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3427.010 - Držiaky poistiek s jazdcovým upevnením

3-pole, for 60 mm bar centre distance.

## Features

Obj. č.	SV 3427.010
Materiál	Držiak poistiek s jazdcovým upevnením: termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenými vláknami Ochrana pred nebezpečným dotykcom: polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Poznámka	Pri použití jemne alebo veľmi jemne lanených vodičov je nutné použiť lisovacie dutinky.
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Poistkové vložky	D II-E 27 (adaptor screw)
Rated insulation voltage Ui	690 V
Menovitý prúd max.	25 A
Menovité prevádzkové napätie	500 V (DC) 500 V, 3~
Poznámka	Na použitie poistkových vložiek podľa DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Rozmery	Šírka: 42 mm Výška: 209 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólov	3-pole
Menovité prevádzkové napätie (L1 + L2)	500 V (DC)

## Features

---

Menovité prevádzkové napätie (L1 + L3)	500 V (DC)
Round conductor cross-section	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Balenie	10 pc(s).
Netto hmotnosť	2,37 kg
Brutto hmotnosť	2,465 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,046
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Popis výrobku	Držiak poistiek s jazdcovým upevnením SV, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-pólový, pripojenie okrúhleho vodiča 1,5-16 mm <sup>2</sup> , upevňovacia skrutka

## Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity