



# SV 3431.000 - Radové poistkové odpínače NH veľkosť 000 pre inštaláciu na montážnu dosku

## Features

Obj. č.	SV 3431.000
Prevedenie	Na inštaláciu na montážnu dosku
Materiál	Polyamid zosilnený sklenými vláknami Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 Kontaktové dráhy: postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 9011 Kryt: RAL 7035
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic	Šírka upínacieho priestoru: 10 mm Výška upínacieho priestoru: 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.	100 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre veľkosť NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 89 mm Výška: 141,5 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,401 kg

## Features

Brutto hmotnosť	0,453 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,15
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Poistkový odpínač SV NH veľ. 000, 100 A, 690 V, 3-pólový, rámová svorka, pre montáž montážnej dosky

## Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK