

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

Radové poistkové odpínače NH veľkosť 000

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - Radové poistkové odpínače NH veľkosť 000



Features

Obj. č.	SV 3431.020
Prevedenie	For 60 mm busbar systems
Materiál	Polyamid zosilnený sklenými vláknami Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 Kontaktové dráhy: postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Vývod vodičov	Top
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.	100 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre veľkosť NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 53 mm Výška: 213 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	2,5 - 50 mm ²

Features

Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	2,5 - 50 mm ²
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,619 kg
Brutto hmotnosť	0,64 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,15
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Poistkový odpínač SV NH veľ. 000, 100 A, 690 V, 3-pól, svorkovnicová skrinka, vývod kábla hore

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---