

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000



Features

Obj. číslo	SV 3431.020
Provedení	For 60 mm busbar systems
Materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahoře
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.	100 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 53 mm Výška: 213 mm

Features

Připojení kulatých vodičů	2,5 - 50 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	2,5 - 50 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,619 kg
Brutto hmotnost	0,64 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,15
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Výkonový odpínač NH, 000

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě UK