

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.030

# Radové poistkové odpínače NH veľkosť 000

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.030 - Radové poistkové odpínače NH veľkosť 000



## Features

Obj. č.	SV 3431.030
Prevedenie	s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ) For 60 mm busbar systems
Materiál	Polyamid zosilnený sklenými vláknami Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 Kontaktové dráhy: postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Vývod vodičov	Bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.	100 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre veľkosť NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 53 mm Výška: 213 mm

# Features

Pripojenie okrúhlych vodičov	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,599 kg
Brutto hmotnosť	0,62 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,15
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Poistkový odpínač SV NH veľ. 000, 100 A, 690 V, 3-pól, svorkovnicová skrinka, vývod kábla dole

# Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK