


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3439.010 Pripojovacie adaptéry

State: 30.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3439.010 - Pripojovacie adaptéry

For bar systems with 60 mm centre-to-centre spacing.

## Features

Obj. č.	SV 3439.010
Materiál	Kryt: ABS Chassis: termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenenými vláknami Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovitý prúd max.	600 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC Menovité prevádzkové napätie pri DC aplikáciách závisí od usporiadania prípojnic v držiaku prípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Vývod vodičov	Top/bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 180 mm Výška: 247 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	24 x 21 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,36 kg

# Features

---

Brutto hmotnosť	4,635 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,732
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV pripojovací adaptér, 600 A, 690 V, 3-pólový, horný/dolný vývod kábla, pripojenie okrúhleho vodiča 35-240 mm <sup>2</sup> , svorkovnica ŠxV: 24x21 mm

# Approvals

---

Approvals	ABS
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK