


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3582.020

Пріпојнице CUPONAL

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3582.020 - Přípojnice CUPONAL

Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm.



Features

Obj. číslo	SV 3582.020
Popis výrobku	Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm vhodné pro montáž přípojnicových systémů s držáky přípojnic 9340.000/9340.050.
Materiál	Hliník Měď
Jmenovitý proud max.	235 A
Poznámka	Jmenovitý proud je odvozen při teplotě přípojnice 65 °C a teplotě okolního prostředí 35 °C Graf korekčního činitele dle normy DIN EN 43 671 Délku lze individuálně zkrátit
Normy	DIN EN 13 601
Průřez	20 mm x 5 mm
Rozměry	Délka: 2.400 mm
Balení	6 ks
Netto hmotnost	4,5 kg
Brutto hmotnost	6,1 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,35
Číslo celní sazby	74071000

Features

ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Popis výrobku	Přípojnice CUPONAL 20x5 mm l=2400mm 6ks

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---