


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

Teleskopické lišty pro servery

State: 2.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - Teleskopické lišty pro servery pro IT skříňové systémy a IT skřínky

Zajišťují optimální přístup k serverům i v namontovaném stavu. Pro servery s max. šířkou 430 mm.



## Features

Obj. číslo	IT 3659.191
Provedení	Pro vzdálenost mezi rovinami 573,65 – 701,65 mm
Popis výrobku	Zajišťují optimální přístup k serverům i v namontovaném stavu. Pro servery s max. šířkou 430 mm.
Materiál	Ocelový plech
Zatížitelnost	30 kg
Poznámka	Pouze ve spojení s profilovými lištami tvaru L
Vhodné pro	Typ skříně: TS TS IT VX VX IT Hloubka: = 800 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2,82 kg
Brutto hmotnost	3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

# Features

Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Teleskopické lišty pro servery pro TS, TS IT, VX, VX IT, pro hloubku 800 mm, výsuv: 573 mm, pro servery s maximální šířkou 430 mm