


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.014 Hygienický design

State: 17.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.014 - Hygienický design Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška vpředu se sklonem 30°. Modré silikonové těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obj. číslo | HD 4000.014 |
| Provedení | Sklon střechy 30° dopředu |
| Materiál | Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Montážní deska: ocelový plech Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 |
| Rozsah dodávky | Skříňka Dveře s nasazeným těsněním Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska |
| Rozměry | Šířka: 760 mm Výška vpředu: 810 mm Výška vzadu: 981 mm Hloubka: 300 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 705 mm x 735 mm |
| Úhel otevření dveří | 125° |
| Kód IK | IK08 |
| Základní materiál | Nerez ocel |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 66 IP X9 |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 44,8 kg |
| Brutto hmotnost | 45,5 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| Popis výrobku | Kompaktní rozváděčová skříň HD, 1.4301, ŠVH 760×810×300 mm |