

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.058

Nadstavec so skosením

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.058 - Nadstavec so skosením pre VX

Na dodatočnú montáž samostatných alebo radovo spojených skríň VX25 z ocelového plechu lakovaného, s čo najväčším otvorom v mieste radového spojenia skríň.



Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | SZ 4000.058 |
| Technické údaje | Presah strechy vpredu: 8 mm |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | štruktúrovaná prášková farba |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Vrátane upevňovacieho materiálu a tesnenia |
| Rozmery | Výška vpredu: 35 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Poznámka k obj. č. | V dopyte alebo objednávke prosím uveďte kompletný vykonávací kód. Dodacia lehota na vyžiadanie |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Vykonávací kód | Sklon strechy: 1 = 30 ° (norma EHEDG) alebo 2 = 45 ° Šírka skrine: ... mm (max. 1200 mm) Hĺbka skrine: ... mm 1 = pre samostatne stojacu systémovú skriňu VX 2 = pre radovo spojenú koncovú skriňu VX vľavo (vždy s tesnením T- profilu a spojovacím príslušenstvom) 3 = pre radovo spojenú koncovú skriňu VX vpravo (vždy s tesnením T-profilu a spojovacím príslušenstvom) 4 = pre radovo spojenú skriňu VX uprostred (vždy s tesnením T- profilu a spojovacím príslušenstvom) Príklad: 1 – 800 – 600 – 1 (nástavec so skosením so sklonom strechy 30° – šírka 800 mm – hĺbka 600 mm – pre samostatne stojacu systémovú skriňu VX) |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 2 kg |
| Brutto hmotnosť | 2,1 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
