


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Ovládacia skrinka HD

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Ovládacia skrinka HD

Monitors, PCs and other components with displays are hygienically and securely protected in the command panel. The roof tilt of 30° prevents objects from being deposited on it, and allows liquids to run off quickly.

Features

Obj. č.	HD 4000.062
Výhody	Sklon strechy 30° dopredu Výškovo nastaviteľná montážna doska pre obrazovka do 24" Držiak pre stolný TFT, výškovo nastaviteľný, pre obrazovky do 24"
Materiál	Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L) Priehľadové okno: polykarbonát Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600 Okienko: polykarbonát
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skrinka Dvere s priehľadovým oknom a vloženým tesnením Pánty dverí vpravo Držiak pre stolný TFT monitor s úchytom VESA 75/100
Voliteľné doplnky	bez presklenia Montážny panel namiesto montážnej dosky Výrez pre dotykový panel namiesto presklenia Odkladacia plocha pre klávesnicu HD
Rozmery	Šírka: 810 mm Výška vpredu: 692 mm Výška vzadu: 848 mm Hĺbka: 266 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 535 mm Výška priehľadového okna: 325 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,5 mm

Features

Hrúbka materiálu dverí	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kód IK	IK08
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	33,2 kg
Brutto hmotnosť	33,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	99,56
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------